


# 目視検査を、もっとスマートに。

**CLiO**  
株式会社クリオ



疲労軽減、集中力持続、確実なトレーサビリティ。

## Quad View Inspector HVI-00





### 4画面 目視検査支援ソフト



カメラ単体の検査と比較すると...

| カメラ単体表示                | Quad View Inspector         |
|------------------------|-----------------------------|
| 😓 1画面ずつ切替<br>見落としリスク   | ✓4画面同時表示<br>一度に見れて効率的、疲労軽減  |
| 📄 ログが残らない<br>後から確認できない | ✓ワンボタンでログ保存<br>トレーサビリティ対応可能 |
| 📁 参考資料を別で確認<br>作業効率が悪い | ✓画面内に同時表示<br>指示書も並べて表示で比較可能 |
| 🔒 設定変更のリスク<br>作業者の誤操作  | ✓workerモードで保護<br>安心して運用できる  |

対応カメラ



For Mileva Series (MS-211/311/411)


## ➤ 主な機能

|                                               |                                                   |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <h3>4画面同時表示</h3> <p>最大4台のカメラ画像を一画面で同時に表示。</p> | <h3>作業指示書表示</h3> <p>良品サンプルや指示書をカメラ画面と並べて表示。</p>   | <h3>ワンボタン判定</h3> <p>OK/NGをボタン一つで判定完了。</p>   |
| <h3>独立した画面操作</h3> <p>各画面で拡大・明るさを個別に調整可能。</p>  | <h3>自動ログ保存</h3> <p>OK/NG判定時の画像を保存、ログとして追跡可能に。</p> | <h3>誤操作防止</h3> <p>worker版使用で設定変更を完全ロック。</p> |

## ➤ 製品仕様

|       |                       |                |                              |
|-------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| 対応カメラ | Mileva MS-211/311/411 | 対応OS           | Windows 10/11 Professional推奨 |
| 表示画面数 | 最大4画面同時表示             | 推奨スペック         | Intel Core i5以上 / 4GB RAM    |
| 判定方法  | 手動判定 (OK/NGボタン)       | .NET Framework | 4.5.2以上                      |
| ログ保存  | 日時・画面別・判定結果付き画像       | 必要空き容量         | 200MB以上                      |

## ➤ システム構成例




### 基本構成：

- BOX PC (Windows 10/11)
- LCDモニター
- Milevaカメラ(1～4台)
- OK/NGスイッチボックス
- USB 3.0ハブ(必要に応じて)

※お客様の工程に合わせた柔軟な構成が可能です。

## ➤ 導入までの流れ



まずはお気軽にご相談ください。

☎ 0586-64-3177

✉ [contact@cli-o.com](mailto:contact@cli-o.com)

🌐 <https://www.cli-o.com/>

株式会社クリオ

〒491-0201 愛知県一宮市奥町字神田19-1